

《 画像処理、画像検査装置で必ず必要になるカメラ・照明の設置。調整機構を搭載した専用の検査台です。 》

10minutes で機器取付

さまざまな形状に対応する可変固定機構を搭載

10minutes で角度調整

画像処理光学条件に必要な調整機構を標準装備

10minutes で設備固定

ナット溝を全面に配置したベース盤
 機材設置・修正移動が即座に

ラインセンサカメラおよびエリアカメラ・光学測定器などに適用する画像検査&装置用の高剛性検査台。すべてネジ止めセッティングの設定強度を持ち、ラインカメラ設置に必要な光学条件調整機構を標準装備します。


弊社独自の取付け機構でさまざまな固定ネジ位置のカメラ・照明を固定できる特徴を持ちます。



設置移動が行え、
分散作業化も可能

テレワーク、
リモート議論
を可能に


1つのフレームでエリアカメラもラインカメラも固定
 [意匠登録出願中]



1つのフレームで大小照明から角度微調整まで。
 [意匠登録出願中]



再現性ある強度で支柱の角度可変が行えます。
 [意匠登録出願中]



装置固有のベース盤を排除することで大きなコストダウンも可。追加も改良を自由自在。





ココがポイント！

- 光学調整機構を標準装備
- 調整機構すべてネジ固定。再現性高く、確実・強固に行えます
- サンプル試験で得られた環境をそのまま生産現場・インラインへ移行できます
- アングル材組合せのツギハギ感が無く、試験環境・立会環境の信頼性向上
- 高額部材のベース盤を排除
- 従来案件ごとに検査台の設計製作が不要




2種類のステージサイズ FLEX7560/6048

FLEX7560



FLEX6048



3種類のラインナップ 独立アーム,可変アーム,固定アーム / FLEX7560 & FLEX6048

独立アーム



可変アーム



固定アーム



NIC 社仕様のベース盤はシルバーです



- アルミフレームは、[MS]ミスミ/SUS 社、NIC 社 [NI]から選択できます。



ご注文は、お手軽に Web サイトから。 www.gazousyorikankyou.com

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **044-440-3084** E-mail: **order@gazousyorikankyou.com**

画像処理環境.com