

《 画像処理、画像検査装置で必ず必要になるカメラ・照明の設置。調整機構を搭載した専用の固定シャーシです。》

試料テストのみならず実機搭載が可能 調整機構搭載の強固・ネジ固定シャーシ

10minutes で機器取付

さまざまな形状に対応する可変固定機構を搭載

10minutes で角度調整

画像処理光学条件に必要な調整機構を標準装備

可変スライド固定式、各照射角度調整を備え、 反射設置も透過設置も可能

照明の幅に合わせ左右スライドでき自由に固定位置を決める

ことが可能、小幅の照明から長尺なライン照明まで本品 1 台で固定できます。大幅に長いライン照明は複数台で固定すると強固に固定できます。

角度調整は無段階です。反射設置にも透過設置にもお使いいただけます。任意ブラケットを追加することでさらに自在固定。反射板や投影スクリーン設置などの機材固定にも便利にご使用できます。



1 つのフレームでさまざまな照明固定、反射設置も透過設置も可能 [意匠登録済]




照射角上下、左右調整、ライン傾き調整、固定穴 [意匠登録済]



項目	仕様
スライド固定	固定穴 M3(M2～M3 ネジ向け)用、M4(M3～M4 ネジ向け)用 M5(M3～M5 ネジ向け)用の 3 穴
スライド可変範囲	M5(～M3)用固定穴：最大 150mm M3(～M2)用固定穴：最小 28mm L300mm 以上のライン照明は 150mm 位置で固定ください。L500mm 程度が最大サイズとして固定フレームを増設してください。求められる 精度・設置強度によりご判断してください。
フレーム固定	M6 + 平ワッシャ 用長穴。30mm ピッチの汎用アルミフレーム等に適 用します。

角度調整機構



検査台 FLEX7560/6048 に搭載されている Flex シャーシと同一品です。既存・開発装置で使用したい用途や、FLEX7560、FLEX6048 へ追加搭載など、ご利用ください。

機能パーツ製品ラインナップ

カメラ固定シャーシ
FlexCam10B



照明固定シャーシ
FlexLight10B



主柱傾斜ベース
FlexMain10B



副柱可動ベース
FlexSub10CA



検査台製品ラインナップ 独立アーム,可変アーム,固定アーム / FLEX7560 & FLEX6048 & F-ONE

独立アーム



可変アーム



固定アーム



F-ONE シリーズ



○ アルミフレームは、[MS]ミスミ/SUS 社、NIC 社 [NI]から選択できます。(F-ONE は MS のみ)



○ FLEX7560/6048 の機能をそのままに、工具レスで操作できるワンタッチモデル

ご注文は、お手軽に Web サイトから。 www.gazousyorikankyou.com

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **053-543-6729**

E-mail: **support@gazousyorikankyou.com**

画像処理環境.com / 株式会社クリエートプラス