

《 画像処理、画像検査装置で必ず必要になるカメラ・照明の設置。調整機構を搭載した専用の検査台です。》

## 10minutes で機器取付

さまざまな形状に対応する可変固定機構を搭載

## 10minutes で角度調整

画像処理光学条件に必要な調整機構を標準装備

## 10minutes で設備固定

ナット溝を全面に配置したベース盤  
 機材設置・修正移動が即座に

ラインセンサカメラおよびエリアカメラ・光学測定器などに適用する画像検査&装置用の高剛性検査台。すべてネジ止めセッティングの設定強度を持ち、ラインカメラ設置に必要な光学条件調整機構を標準装備します。


弊社独自の取付け機構でさまざまな固定ネジ位置のカメラ・照明を固定できる特徴を持ちます。



設置移動が行え、  
分散作業化も可能

テレワーク、  
リモート議論  
を可能に

1つのフレームでエリアカメラもラインカメラも固定  
 [意匠登録済]



1つのフレームで大小照明から角度微調整まで。  
 [意匠登録済]



再現性ある強度で支柱の角度可変が行えます。  
 [意匠登録済]



装置固有のベース盤を排除することで大きなコストダウンも可。追加も改良を自由自在。





## ココがポイント！

- 光学調整機構を標準装備
- 調整機構すべてネジ固定。再現性高く、確実・強固に行えます
- サンプル試験で得られた環境をそのまま生産現場・インラインへ移行できます
- アングル材組合せのツギハギ感が無く、試験環境・立会環境の信頼性向上
- 高額部材のベース盤を排除
- 従来の案件ごとに検査台の設計製作が不要
- 工具レス、ワンタッチで調整操作を実現  
F-ONE モデル



2種類のステージサイズ FLEX7560F/6048F, FLEX7560F-ONE/6048F-ONE

FLEX7560



FLEX6048



製品ラインナップ 独立アーム, 可変アーム, 固定アーム / FLEX7560 & FLEX6048 & F-ONE

独立アーム




可変アーム



固定アーム



F-ONE シリーズ



- アルミフレームは、[MS]ミスミ/SUS社、NIC社 [NI]から選択できます。(F-ONEはMSのみ)

- FLEX7560/6048の機能をそのままに、工具レスで操作できるワンタッチモデル

ご注文は、お手軽に Web サイトから。 [www.gazousyorikankyou.com](http://www.gazousyorikankyou.com)

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **035-543-6729** E-mail: [support@gazousyorikankyou.com](mailto:support@gazousyorikankyou.com)

画像処理環境.com / 株式会社クリエートプラス