

《 画像処理、画像検査装置で必ず必要になるカメラ・照明の設置。調整機構を搭載した専用の固定ベースです。 》

試料テストのみならず実機搭載が可能 調整機構搭載の強固・ネジ固定シャーシ

10minutes で機器取付

さまざまな形状に対応する可変固定機構を搭載

10minutes で角度調整


画像処理光学条件に必要な調整機構を標準装備

強度、角度再現性のある支柱台座 デザイン性も損なわない高剛性な台座


カメラや照明の支柱角度を傾斜設置できる強固な支柱台座です。
 支柱軸を角度可変することで直感的な角度設定が可能です。
 支柱角は再現性が重要なことがほとんどです。無段階ではなく変化角で設定できる可変機構を持ちます。



1つのフレームでエリアカメラもラインカメラも固定
 [意匠登録済]




-50°~+50° 10ステップ可変、±15°、±45°角可変
 [意匠登録済]



項目	仕様
柱適合アルミフレーム	60x60mm 正方形、60x30mm の長方形、固定レールは等間隔ピッチ 30mm 間隔、固定ネジ M6 ※固定ベースに密着固定、6本(4本)のネジ固定が行えるもの。
可変角度	垂直状態から、±0°、+10°、+15°、+20°、+30°、+40°、+45°、+50°、-10°、-15°、-20°、-30°、-40°、-45°、-50° (10°ステップ：全 11 角、および±15°、±45°角)
支柱傾斜ベース固定	M6 + 平ワッシャ用長穴。30mm ピッチの汎用アルミフレーム等に適用します。

角度調整機構



検査台 FLEX7560/6048 に搭載されている Flex シャーシと同一品です。既存・開発装置で使用したい用途や、FLEX7560、FLEX6048 へ追加搭載など、ご利用ください。

機能パーツ製品ラインナップ

カメラ固定シャーシ
FlexCam10B



照明固定シャーシ
FlexLight10B



主柱傾斜ベース
FlexMain10C



副柱可動ベース
FlexSub10CA



検査台製品ラインナップ 独立アーム, 可変アーム, 固定アーム / FLEX7560 & FLEX6048 & F-ONE

独立アーム



可変アーム



固定アーム



F-ONE シリーズ



○ アルミフレームは、[MS]ミスミ/SUS 社、NIC 社 [NI]から選択できます。(F-ONE は MS のみ)



○ FLEX7560/6048 の機能をそのままに、工具レスで操作できるワンタッチモデル

ご注文は、お手軽に Web サイトから。 www.gazousyorikankyou.com

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **053-543-6729** E-mail: **support@gazousyorikankyou.com**